

HOLEX**Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva, kromirano, broj ključeva: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610960 10
GTIN	4045197159410
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Po 1 dvostruki viljuškasti ključ br. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Tehnički opis

Broj ključeva	10
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 12X13 mm	610950 12X13
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 8X9 mm	610950 8X9
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 18X19 mm	610950 18X19
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 16X17 mm	610950 16X17
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 10X11 mm	610950 10X11
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 21X24 mm	610950 21X24
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 20X22 mm	610950 20X22
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 6X7 mm	610950 6X7
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 27X30 mm	610950 27X30
Plastični stezni držač s poklopcem za broj ključeva 11	611700 11
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 14X15 mm	610950 14X15