

**Ključ sa četverokutnom jezgrom viljuškasti oblik, širina ključa: 19mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 612900 19 |
| GTIN | 4018754003563 |
| Razred artikla | 63A |

Opis**Izvedba:**

Kovan u kalupu, glava s četverokutom za prihvat pogona, npr. račna, nastavak itd.

Upotreba:

Zahvaljujući mogućnosti uporabe različitih pogonskih alata do vijaka se dobro dopire čak i na teško dostupnim mjestima.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran, obrađena površinav (bez oštih rubova).

Napomena:

Odgovarajuće pogonske alate pogledajte pod br. 632000 – 641350 i 655230 – 657766.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|----------------------|
| Izlazni Četverokut | 3/8 col |
| Širina ključa | 19 mm |
| Debljina glave h | 6,3 mm |
| Širina glave b | 38 mm |
| Duljina D (L) | 42,5 mm |
| Oblik, prigon | viljuškasti oblik |
| Materijal | Čelik legiran kromom |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Površina | kromirano |
| Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Produžetak, 3/8 colaekstra dugački ukupna duljina 305 mm | 635500 305 |
| Račna dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem tip | 635025 |
| Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 40 mm | 635400 40 |
| Račna s finim ozubljenjem dvosmjerna, 3/8 cola s okretnom ručkom i izbacivačem | 635220 |
| T ručka, 3/8 cola ukupna duljina 165 mm | 635700 165 |
| Produžetak, 3/8 colaekstra dugački ukupna duljina 508 mm | 635500 508 |
| Kardanski zglob, 3/8 colaQuickRelease tip 3/8 | 636250 3/8 |
| Račna s finim ozubljenjem „Zyklop Metal“ dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem | 635295 |
| Kardanski zglob, 3/8 cola tip 3/8 | 636220 3/8 |
| Produžetak, 3/8 colaQuickRelease ukupna duljina 160 mm | 635645 160 |
| Račna s finim ozubljenjem „Zyklop Speed“ dvosmjerna, 3/8 cola sa zakretnom glavom i izbacivačem | 635190 |
| Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 75 mm | 635420 75 |
| Zglobna ručka, 3/8 cola | 636000 |
| Račna s finim ozubljenjem „Zyklop Metal“ s prolaznim četverokutom, 3/8 cola s izbacivačem | 635290 |
| Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 240 mm | 635400 240 |
| Utična račna s kratkom ručkom, 3/8 cola | 635900 |
| Kardanski zglob, 3/8 cola tip 3/8 | 636200 3/8 |
| Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 40 mm | 635420 40 |
| Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 160 mm | 635400 160 |
| T ručka, 3/8 cola ukupna duljina 200 mm | 635729 200 |
| Zglobna račna, 3/8 cola s izbacivačem | 635335 |

| | |
|--|------------|
| Produžetak, 3/8 colaQuickRelease ukupna duljina 75 mm | 635645 75 |
| Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 125 mm | 635400 125 |
| Produžetak, 3/8 colaekstra dugački ukupna duljina 711 mm | 635500 711 |
| T ručka, 3/8 colaQuickRelease ukupna duljina 165 mm | 635750 165 |
| Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 125 mm | 635420 125 |
| Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 125 mm | 635429 125 |
| Račna dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem tip 3/8 | 635090 3/8 |
| Kardanski zglob, 3/8 cola tip 3/8 | 636229 3/8 |
| Produžetak, 3/8 colafleksibilni ukupna duljina 194 mm | 635600 194 |
| Produžetak, 3/8 colaQuickRelease ukupna duljina 240 mm | 635645 240 |
| Posebni produžetak, 3/8 cola | 612950 |
| T ručka, 3/8 cola ukupna duljina 200 mm | 635720 200 |
| Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 75 mm | 635429 75 |
| Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 75 mm | 635400 75 |
| Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 240 mm | 635429 240 |