

3M**Filc brusna traka (A) DF-BL, 13×305 mm, Usporedba granulacije: 100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558476 100
GTIN	4046719327676
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Fleksibilna brusna traka od filca otporna na trganje s visokom **stabilnošću rubova**.

Fleksibilna filc traka za primjenu na ručno vođenim strojevima.

Sintetički najlonski filc s brusnim zrnom vezanim sintetičkom smolom, dugi vijek trajanja, **ravnomjerna fina površinska obrada, slabo stvaranje topline**.

Upotreba:

Za skidanje srha, matiranje i završnu obradu. **Slabo rastezljiva tekstilna podloga** izrazito je prikladna za snažna opterećenja kod pneumatskih brusilica.

Tehnički opis

Usporedba granulacije	100
Boja	smeđe
Izvedba	A coarse
Stupanj finoće	grubo
Serijski broj	DF-BL

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Širina brusne trake	13 mm
Duljina brusne trake	305 mm
Atribut imena proizvoda	13×305 mm
Vrsta proizvoda	Brusna vrpca s flisom

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno	20-25 m/s	
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	20 m/s	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	20 m/s	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	20 m/s	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	20 m/s	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	20 m/s	H
INOX	prikladno	20 m/s	
Ti	prikladno	20 m/s	
GG(G)	prikladno	20 m/s	K
CuZn	prikladno	20 m/s	N
Plastika, GFK	prikladno	20 m/s	
Drvo	prikladno	20 m/s	
Lakovi	prikladno	20 m/s	
Uni	prikladno	20 m/s	
suho	prikladno		