



## Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva, broj ključeva: 8



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	611000 8
GTIN	4018754057535
Razred artikla	63A

### Opis

**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materijal:**

Čelik legiran kromom; čvrst, površina kromirana preko nikla; fino obrađen.

**Dio isporuke:**

Po 1 dvostruki viljuškasti ključ br. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

### Tehnički opis

Broj ključeva	8
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

**Pribor**

Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 12X13 mm	610100 12X13
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 6X7 mm	610100 6X7
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 10X11 mm	610100 10X11
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 19X22 mm	610100 19X22
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 8X9 mm	610100 8X9
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 14X15 mm	610100 14X15
Plastični stezni držač za broj ključeva 8	611500 8
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 18X21 mm	610100 18X21
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 16X17 mm	610100 16X17