



## Alat za glatko valjanje EG5 univerzalni, tip prihvata drške: VDI40



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	291505 VDI40
GTIN	4060491000084
Razred artikla	29F

### Opis

**Izvedba:**

Za korištenje na CNC i konvencionalnim tokarilicama.

Simetrična konstrukcija – univerzalna primjena kao desna i lijeva izvedba.

**Prednost:**

Kvaliteta površine moguća je do  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Posmaci mogući do 1 mm/U (vanjska obrada).

Konzistentni rezultati pomoću kontinuiranog mjerenja snage valjanja.

**Upotreba:**

Za mehaničko oplemenjivanje površine.

Prikladno za obradu svih metalnih materijala do vlačne čvrstoće od  $1400 \text{ N/mm}^2$  i tvrdoće do 45 HRC.

**Odgovara:**

Ø područje (preporučeno): 10 mm – 100 mm

**Dio isporuke:**

Dva rezervna valjka ugrađena u kavezu.

**Napomena:**

Površina za obradu i alat ovise o vrsti revolvera (zvijezda / disk).

- **Ostali spojevi za dršku dostupni na upit.**
- **Detaljne tehnološke preporuke nalaze se u uputama za upotrebu.**

### Tehnički opis

maksimalna snaga valjka	3 kN
Postavljanje vrha na sredinu f	80 mm
Ø valjka	5 mm
Prihvat drške tip	VDI40
Duljina izboja L <sub>A</sub>	121 mm
Smjer rezanja	lijevo i desno
Vrsta proizvoda	Valjak za ravnanje