


**Alat za glatko valjanje EG45-40M univerzalni, tip prihvata drške: PSC63****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	291520 PSC63
GTIN	4060491000213
Razred artikla	29F

**Opis****Izvedba:**

Za korištenje na CNC i konvencionalnim tokarilicama.

Simetrična konstrukcija – univerzalna primjena kao desna i lijeva izvedba.

**Prednost:**

Kvaliteta površine moguća je do  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Posmaci mogući do 1 mm/U (vanjska obrada).

Konzistentni rezultati pomoću kontinuiranog mjerenja snage valjanja.

**Upotreba:**

Za mehaničko oplemenjivanje površine.

Prikladno za obradu svih metalnih materijala do vlačne čvrstoće od 1400 N/mm<sup>2</sup> i tvrdoće do 45 HRC.

**Odgovara:**

Ø područje (preporučeno): od 35 mm

**Preporuka:**

Za vanjske površine s priključnim radijusom sve do čeone površine.

**Napomena:**

- **Ostali spojevi za dršku dostupni na upit.**
- **Detaljne tehnološke preporuke nalaze se u uputama za upotrebu.**

Radijus = 2,5 mm. Obradivi radijusi obradaka od 4 do 12 mm.

**Tehnički opis**

Postavljanje vrha na sredinu f	69 mm
Ø valjka	40 mm
maksimalna snaga valjka	4 kN
Prihvat drške tip	PSC63
Duljina izboja L <sub>A</sub>	151 mm
Smjer rezanja	lijevo i desno
Vrsta proizvoda	Valjak za ravnanje