

Garant**Uređaj za demagnetiziranje DM1, tip: 300****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	380862 300
GTIN	4045197886224
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- **DEmagnetizirajuća ploča od lameliranog silicijskog lima s minimalnim gubicima snage zbog induciranih vrtložnih struja.**
- **Opskrba električnom energijom 230 V / 50 Hz ili 115 V / 60 Hz (mogućnost prebacivanja).**
- **Vrsta zaštite IP21 (u potpunosti zatvoren uređaj).**
- **Radni ciklus 100% (moguć neprekidni rad).**

Tekst oblačića:

QR-kod za očitavanje važnih informacija.

Kvalitetna površina od silicij-lima.

Jednostavno prebacivanje. Prikladno za 115 V i 230 V.

Ručke integrirane za optimalni transport.

Upotreba:

- **Demagnetizacija vrši se jednim ili nekoliko prolazaka obratkom u istom smjeru preko polne ploče, pri čemu se obradak uvijek mora vući preko čitave površine polne ploče.**
- **Za demagnetizaciju obradaka nakon magnetskog stezanja.**
- **Stabilna konstrukcija (aluminijско lijevano kućište) jamči dugi životni vijek ujedno i kod korištenja u teškim uvjetima.**

Tehnički opis

Visina kućišta	137 mm
----------------	--------

Duljina kućišta	260 mm
maks. širina obratka	305 mm
Dubina prodiranja	75 mm
Duljina ploče polova	250 mm
Širina kućišta	315 mm
Širina magneta na ploči	305 mm
Težina	36,5 kg
Prihvat snaga	990 W
Razred učinkovitosti demagnetizacije (DMC)	+++
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Klasa zaštite	IP 21
Vrijeme uključivanja	100 %
Vrsta proizvoda	Uređaj za demagnetiziranje