

**Držač moment ključeva, maks. stezni moment: 500cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659991 500
GTIN	2050001922328
Razred artikla	66F

Opis**Odgovara:**

Izmjenjivi nastavci Torx® br. 659995 i Torx Plus® br. 659996 te asortiman br. 659990.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	500 cNm
Područje okretnog momenta	60 - 500 cNm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Područje okretnog momenta	0,6 - 5 Nm
Očitavanje	Nm
Ukupna duljina L	131,4 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno

Priključak	izmjenjiva oštrica
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Serijski broj	Dinaplus
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Čvrsto podešen okretni moment	da
Vrsta proizvoda	Moment odvijač