

Pneumatically

## Škare za lim s polugom, model: 1BR/4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	769930 1BR/4
GTIN	2050001933362
Razred artikla	76L

### Opis

#### Izvedba:

Stabilno tijelo škara od poboljšanog čelika. Elastične oštrice noža bez zazora (samo neznatan gubitak trenjem), oštrice od posebnog alatnog čelika, specijalno otvrdnjenog i brušenog. Poluga s oprugom za izjednačenje mase za zaštitu od nesreće, svi okretni svornjaci su namjestivi, svi modeli s kontinuirano podesivim održavanjem niske razine.

S prijenosom s koljenastom polugom. Reže lim i okrugli čelik.

#### Lakiranje:

Crvenosmeđa.

#### Napomena:

- U slučaju naknadne narudžbe rezervnih noževa potrebni su sljedeći podaci: proizvod, model, po mogućnosti broj stroja ili točan nacrt s dimenzijama.
- Molimo, vodite računa o sljedećem: navedena snaga rezanja je maksimalna snaga rezanja. Kod stalnog opterećenja u gornjem opsegu preporučujemo koristiti najveći sljedeći model.
- Podaci o snazi rezanja odnose se na materijal s vučnom čvrstoćom 450 N/mm<sup>2</sup>.

### Tehnički opis

Kapacitet rezanja za debljinu lima	do 4 mm
------------------------------------	---------

Model	1BR/4
Duljina noža s donje strane	120 mm
Kapacitet rezanja Ø zaobljeni čelik	do 10 mm
Težina	10,5 kg
Duljina noža s gornje strane	149 mm
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta

## Pribor

Sigurnosna opruga prikladna za model 1BR4/2	769933 1BR4/2
Sigurnosna opruga prikladna za model 1BR/4	769931 1BR/4
Zamjenski nož za lim (donji nož) model 1BR/4	769934 1BR/4
Zamjenski nož za lim (gornji nož) model 1BR/4	769932 1BR/4