

Pneumatics

Škare za lim s polugom, model: 4BR/8



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 769930 4BR/8 |
| GTIN | 2050001933393 |
| Razred artikla | 76L |

Opis

Izvedba:

Stabilno tijelo škara od poboljšanog čelika. Elastične oštrice noža bez zazora (samo neznatan gubitak trenjem), oštrice od posebnog alatnog čelika, specijalno otvrdnjenog i brušenog. Poluga s oprugom za izjednačenje mase za zaštitu od nesreće, svi okretni svornjaci su namjestivi, svi modeli s kontinuirano podesivim održavanjem niske razine.

S prijenosom s koljenastom polugom. Reže lim i okrugli čelik. S prijenosom sa zupčastom polugom. Reže lim, plosnati čelik, okrugli i četverokutni čelik. S limenim noževima može se dubiti pod kutom ili rezati i čelik s L ili T profilom. Za to su potrebna 2 – 3 pokreta poluge.

Lakiranje:

Crvenosmeđa.

Napomena:

- U slučaju naknadne narudžbe rezervnih noževa potrebni su sljedeći podaci: proizvod, model, po mogućnosti broj stroja ili točan nacrt s dimenzijama.
- Molimo, vodite računa o sljedećem: navedena snaga rezanja je maksimalna snaga rezanja. Kod stalnog opterećenja u gornjem opsegu preporučujemo koristiti najveći sljedeći model.
- Podaci o snazi rezanja odnose se na materijal s vučnom čvrstoćom 450 N/mm².

Tehnički opis

| | |
|---|----------------|
| Težina | 47 kg |
| Kapacitet rezanja za četverokutni čelik | do 18 mm |
| Duljina noža s gornje strane | 186 mm |
| Kapacitet rezanja Ø zaobljeni čelik | do 20 mm |
| Model | 4BR/8 |
| Kapacitet rezanja za debljinu lima | do 8 mm |
| Duljina noža s donje strane | 175 mm |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Sigurnosna opruga izvedba RECHTS | 769937 RECHTS |
| Zamjenski nož za lim (donji nož) model 4BR/8 | 769934 4BR/8 |
| Zamjenski nož za lim (gornji nož) model 4BR/8 | 769932 4BR/8 |