

PneudInghaus

## Škare za lim s polugom, model: 1BR/6



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	769930 1BR/6
GTIN	2050001933386
Razred artikla	76L

### Opis

#### Izvedba:

Stabilno tijelo škara od poboljšanog čelika. Elastične oštrice noža bez zazora (samo neznatan gubitak trenjem), oštrice od posebnog alatnog čelika, specijalno otvrdnjenog i brušenog. Poluga s oprugom za izjednačenje mase za zaštitu od nesreće, svi okretni svornjaci su namjestivi, svi modeli s kontinuirano podesivim održavanjem niske razine.

S prijenosom s koljenastom polugom. Reže lim i okrugli čelik.

#### Lakiranje:

Crvenosmeđa.

#### Napomena:

- U slučaju naknadne narudžbe rezervnih noževa potrebni su sljedeći podaci: proizvod, model, po mogućnosti broj stroja ili točan nacrt s dimenzijama.
- Molimo, vodite računa o sljedećem: navedena snaga rezanja je maksimalna snaga rezanja. Kod stalnog opterećenja u gornjem opsegu preporučujemo koristiti najveći sljedeći model.
- Podaci o snazi rezanja odnose se na materijal s vučnom čvrstoćom 450 N/mm<sup>2</sup>.

### Tehnički opis

Kapacitet rezanja Ø zaobljeni čelik	do 13 mm
-------------------------------------	----------

Duljina noža s gornje strane	211 mm
Model	1BR/6
Kapacitet rezanja za debljinu lima	do 6 mm
Duljina noža s donje strane	180 mm
Težina	19 kg
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta

## Pribor

Zamjenski nož za lim (donji nož) model 1BR/6	769934 1BR/6
Sigurnosna opruga prikladna za model 1BR6/3	769933 1BR6/3
Sigurnosna opruga prikladna za model 1BR/6	769931 1BR/6
Zamjenski nož za lim (gornji nož) model 1BR/6	769932 1BR/6