

**Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva, broj ključeva: 13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	611000 13
GTIN	4018754057566
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Čelik legiran kromom; čvrst, površina kromirana preko nikla; fino obrađen.

Dio isporuke:

Po 1 dvostruki viljuškasti ključ br. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Tehnički opis

Broj ključeva	13
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 8X9 mm	610100 8X9
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 36X41 mm	610100 36X41
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 27X32 mm	610100 27X32
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 16X17 mm	610100 16X17
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 30X34 mm	610100 30X34
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 6X7 mm	610100 6X7
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 21X23 mm	610100 21X23
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 20X22 mm	610100 20X22
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 12X13 mm	610100 12X13
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 14X15 mm	610100 14X15
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 10X11 mm	610100 10X11
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 18X19 mm	610100 18X19
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 24X26 mm	610100 24X26