

**Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva, broj ključeva: 7ZOLL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	611000 7ZOLL
GTIN	4018754080762
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Čelik legiran kromom; čvrst, površina kromirana preko nikla; fino obrađen.

Dio isporuke:

Po 1 dvostruki viljuškasti ključ br. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 7/8×15/16; 1.1/8×1.5/16 cola u tekstilnoj torbici

Tehnički opis

Broj ključeva	7
Dimenzije širine ključa	u colima
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 3	610120 3
Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 13	610120 13
Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 8	610120 8
Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 1	610120 1
Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 22	610120 22
Plastični stezni držač za broj ključeva 8	611500 8
Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 32	610120 32
Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 16	610120 16
Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 5	610120 5