

**Ključ sa četverokutnom jezgrom viljuškasti oblik, širina ključa: 13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	612900 13
GTIN	4018754003501
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Kovan u kalupu, glava s četverokutom za prihvat pogona, npr. račna, nastavak itd.

Upotreba:

Zahvaljujući mogućnosti uporabe različitih pogonskih alata do vijaka se dobro dopire čak i na teško dostupnim mjestima.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran, obrađena površinav (bez oštih rubova).

Napomena:

Odgovarajuće pogonske alate pogledajte pod br. 632000 – 641350 i 655230 – 657766.

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	3/8 col
Širina ključa	13 mm
Debljina glave h	6,3 mm
Širina glave b	25,4 mm
Duljina D (L)	34,3 mm
Oblik, prigon	viljuškasti oblik
Materijal	Čelik legiran kromom

Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ

Pribor

Račna dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem tip	635025
T ručka, 3/8 colaQuickRelease ukupna duljina 165 mm	635750 165
Račna s finim ozubljenjem „Zyklop Metal“ dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem	635295
Zglobna račna, 3/8 cola s izbacivačem	635335
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 40 mm	635420 40
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 240 mm	635429 240
Produžetak, 3/8 colaQuickRelease ukupna duljina 75 mm	635645 75
Utična račna s kratkom ručkom, 3/8 cola	635900
Produžetak, 3/8 colafleksibilni ukupna duljina 194 mm	635600 194
Produžetak, 3/8 colaekstra dugački ukupna duljina 508 mm	635500 508
Zglobna ručka, 3/8 cola	636000
Račna s finim ozubljenjem „Zyklop Speed“ dvosmjerna, 3/8 cola sa zakretnom glavom i izbacivačem	635190
Kardanski zglob, 3/8 cola tip 3/8	636220 3/8
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 125 mm	635400 125
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 40 mm	635400 40
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 125 mm	635420 125
Produžetak, 3/8 colaekstra dugački ukupna duljina 305 mm	635500 305
T ručka, 3/8 cola ukupna duljina 200 mm	635729 200
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 75 mm	635429 75
Račna s finim ozubljenjem „Zyklop Metal“ s prolaznim četverokutom, 3/8 cola s izbacivačem	635290
Produžetak, 3/8 colaQuickRelease ukupna duljina 160 mm	635645 160
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 75 mm	635400 75

Kardanski zglob, 3/8 colaQuickRelease tip 3/8	636250 3/8
Kardanski zglob, 3/8 cola tip 3/8	636229 3/8
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 125 mm	635429 125
Posebni produžetak, 3/8 cola	612950
T ručka, 3/8 cola ukupna duljina 200 mm	635720 200
Produžetak, 3/8 colaQuickRelease ukupna duljina 240 mm	635645 240
Račna s finim ozubljenjem dvosmjerna, 3/8 cola s okretnom ručkom i izbacivačem	635220
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 75 mm	635420 75
Produžetak, 3/8 colaekstra dugački ukupna duljina 711 mm	635500 711
Račna dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem tip 3/8	635090 3/8
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 240 mm	635400 240
T ručka, 3/8 cola ukupna duljina 165 mm	635700 165
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 160 mm	635400 160
Kardanski zglob, 3/8 cola tip 3/8	636200 3/8