

**Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva, broj ključeva: 11ZOLL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	611000 11ZOLL
GTIN	4018754080779
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Čelik legiran kromom; čvrst, površina kromirana preko nikla; fino obrađen.

Dio isporuke:

Po 1 dvostruki viljuškasti ključ br. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16; 1.1/8×1.5/16 cola u tekstilnoj torbici

Tehnički opis

Broj ključeva	11
Dimenzije širine ključa	u colima
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 19	610120 19
Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 8	610120 8
Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 22	610120 22
Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 32	610120 32
Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 1	610120 1
Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 3	610120 3
Plastični stezni držač za broj ključeva 12	611500 12
Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 13	610120 13
Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 9	610120 9
Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 10	610120 10
Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 16	610120 16
Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 18	610120 18
Dvostrani viljuškasti ključ, colni tip 5	610120 5