

**HOLEX****Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva, kromirano, broj ključeva: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610960 8
GTIN	4045197159403
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.  
S ovalnom drškom.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Dio isporuke:**

Po 1 dvostruki viljuškasti ključ br. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Vel. 6×7; 8×9;  
10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

**Tehnički opis**

Broj ključeva	8
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

**Pribor**

Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 14X15 mm	610950 14X15
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 19X22 mm	610950 19X22
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 18X21 mm	610950 18X21
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 10X11 mm	610950 10X11
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 12X13 mm	610950 12X13
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 16X17 mm	610950 16X17
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 8X9 mm	610950 8X9
Plastični stezni držač za broj ključeva 8	611500 8
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 6X7 mm	610950 6X7