



## Garnitura malih dvostranih viljuškastih ključeva, površina kromirana preko nikla, broj ključeva: 10



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	612400 10
GTIN	4018754080526
Razred artikla	63A

### Opis

**Izvedba:**

S vrlo tankim glavama. Nejednak kut vilice (15° i 75°), obostrano jednak raspon ključa.

**Upotreba:**

Posebice za montažne radove na najužim mjestima.

**Materijal:**

Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.

**Dio isporuke:**

Po 1 mali dvostruki viljuškasti ključ br. 612200 / 612205: Vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

### Tehnički opis

Broj ključeva	10
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	75 stupanj
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	površina kromirana preko nikla
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

---

**Pribor**

Mali dvostrani viljuškasti ključ širina ključa 8 mm	612200 8
Mali dvostrani viljuškasti ključ širina ključa 7 mm	612200 7
Mali dvostrani viljuškasti ključ širina ključa 5 mm	612200 5
Mali dvostrani viljuškasti ključ širina ključa 9 mm	612200 9
Mali dvostrani viljuškasti ključ širina ključa 10 mm	612200 10
Mali dvostrani viljuškasti ključ širina ključa 11 mm	612200 11
Mali dvostrani viljuškasti ključ širina ključa 4,5 mm	612200 4,5
Mali dvostrani viljuškasti ključ širina ključa 6 mm	612200 6
Mali dvostrani viljuškasti ključ širina ključa 5,5 mm	612200 5,5
Mali dvostrani viljuškasti ključ širina ključa 4 mm	612200 4