

HOLEX**Brusna ploča na čičak (A) Perforacija, 15-struka, Ø 150 mm, granulacija: 240****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 567790 240 |
| GTIN | 4045197526472 |
| Razred artikla | 52M |

Opis**Izvedba:**

Brusne pločice na čičak s **papirnatim nosačem**. Sloj koji odbija prašinu sprječava rano trošenje. Stražnja strana ploče je kaširana pletenom tkaninom.

Brusna ploča s čičkom s poluotvorenim rasipavanjem, korund (A).

Upotreba:

Na **ekscentričnim brusilicama** s brusnim diskom na čičak npr. br. 567990 (moguće usisavanje prašine). Univerzalni **Allround proizvod** za grubo, srednje i fino brušenje svih metalnih i plastičnih površina, lakiranih površina i drva.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|----------|
| Granulacija | 240 |
| Ø ploče | 150 mm |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| Atribut imena proizvoda | Ø 150 mm |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Broj usisnih rupa | 15 |
| Pogonski stroj | Ekscentrična brusilica |
| maksimalna brzina obujma | 40 m/s |
| Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| Lakovi | prikladno | | |
| Uni | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |

Pribor

| | |
|---|------------|
| PU disk za brušenje na čičak-traku Vanjski Ø 150 mm | 567885 150 |
| PU disk za brušenje na čičak-traku Višestruke rupe Vanjski Ø 150 mm | 567887 150 |
| PU potporni tanjur s multiperforacijom Vanjski Ø 147 mm | 567990 147 |

