

**Potporni disk s čičkom M14, Vanjski Ø: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567760 125
GTIN	2050001030283
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:**

Prianjajuća strana na čičak, za sigurno držanje ploče na kojoj je čičak od pletene tkanine. Stabilan **tanjur za brušenje** za razne radove brušenja.

Upotreba:

M14 Navoj za izravno postavljanje na kutnim brusilicama, maksimalno **80 m/s**.

Napomena:

Potporni disk s čičkom **nije** prikladan za flisni disk s čičkom br. 566902 – 566950.

Tehnički opis

maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vanjski Ø	125 mm
Stupanj tvrdoće	srednje
Navoji	M14
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur