


**STARCKE®****Brusna ploča na čičak (A) Perforacija 6-struka + 1, Ø 150 mm, granulacija: 600**

## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 567775 600    |
| GTIN           | 4002748778278 |
| Razred artikla | 56Z           |

## Opis

### Izvedba:

**Brusni papir** Starcke 540 FK (F-papir, zrno 40 do 180) odn. Starcke 544 C3K (zrno 240 – 800, prevučen stearatom) **velike čvrstoće i gustog rasipanja.**

Visoki učinak brušenja zahvaljujući posebno tretiranom zrnu od korunda **(A).**

Stražnja strana ploče kaširana je pletenom tkaninom i samoadhezivna što pogoduje brzom zamjeni ploče.

Sa šesterostrukom perforacijom za AStlas Copco brusilo RO150 (art. 073700-150), za Bosch, Metabo itd.

### Upotreba:

**Univerzalno primjenjiv** za brušenje metala, neželjeznih metala, laka, boje, drveta, plastike.

Na **ekscentričnim brusilicama** s brusnim diskom na čičak npr. br. 567885 / 567990. Maksimalna obodna brzina **40 m/s.**

## Tehnički opis

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Granulacija                    | 600    |
| Ø ploče                        | 150 mm |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A      |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 %                |
| Atribut imena proizvoda       | Ø 150 mm               |
| Broj usisnih rupa             | 7                      |
| Pogonski stroj                | Ekscentrična brusilica |
| maksimalna brzina obujma      | 40 m/s                 |
| Vrsta proizvoda               | Brusne ploče na čičak  |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| INOX                           | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Ti                             | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| CuZn                           | prikladno                          |                |         |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          |                |         |
| Drvo                           | prikladno                          |                |         |
| Lakovi                         | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Uni                            | prikladno                          |                |         |
| suho                           | prikladno                          |                |         |

### Pribor

|   |            |
|---|------------|
| PU disk za brušenje na čičak-traku Vanjski Ø 150 mm                 | 567885 150 |
| PU disk za brušenje na čičak-traku Višestruke rupe Vanjski Ø 150 mm | 567887 150 |
| PU potporni tanjur s multiperforacijom Vanjski Ø 147 mm             | 567990 147 |