

MIRKA**Brusne ploče na čičak ABRANET® ACE HD, Ø 150 mm, granulacija: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567805 120
GTIN	6416868265422
Razred artikla	56M

Opis**Izvedba:**

Brusne ploče s čičkom sastoje se od poliamidne tkanine obložene brusnim zrnom **mrežaste strukture** s mnogobrojnim rupama.

Prednost:

- **Brušenje bez prašine: najmanje opterećenje radne okoline.**
- **Bez naslagivanja na brusnu ploču (površinska greška, izbjegavaju se nakupine prašine).**
- **Jamči bolje površine uz manju potrošnju sredstva za brušenje.**
- **Velika učinkovitost – brusni se učinak višestruko povećava ovisno o površini.**

ABRANET® ACE HD s ojačanom, iznimno nepoderivom mrežnom strukturom (rub) i keramičkim zrnom (CER). Izvanredno visok učinak brušenja.

Upotreba:

Za ekstremne teške primjene poput **brušenja kompozitnih materijala, aluminija** itd.

Tehnički opis

Granulacija	120
Ø ploče	150 mm
Serijski broj	ABRANET® ACE HD

Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Podloga sredstva za brušenje	Poliamidna tkanina
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 150 mm
Broj usisnih rupa	15
Pogonski stroj	Ekscentrična brusilica
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

PU disk za brušenje na čičak-traku Vanjski Ø 150 mm	567885 150
PU potporni tanjur s multiperforacijom Vanjski Ø 147 mm	567990 147
PU disk za brušenje na čičak-traku Višestruke rupe Vanjski Ø 150 mm	567887 150