

MIRKA**ABRALON™ leća, Ø 77 mm, granulacija: 3000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567901 3000
GTIN	6416868656947
Razred artikla	56M

Opis**Izvedba:**

Patentirani sustav za finu obradu ABRALON™ sastoji se od pletene mreže s prevlakom od silicijevog karbida na tankoj ploči od pjene. Prednosti su:

- **Mreža brušenja omogućuje slobodnu cirkulaciju vode, tj. zraka, prašina brušenja učinkovito se uklanja.**
- **Velika učinkovitost: – smanjeno vrijeme rada i dugovječnost.**

Upotreba:

Za ručno ili strojno **suho odnosno mokro brušenje** kontura, oblika, metala gdje se zahtijeva visoka kvaliteta površine te za pripremu prije poliranja.

Tehnički opis

Granulacija	3000
Ø ploče	77 mm
Serija	ABRALON™
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Podloga sredstva za brušenje	tkana mreža
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %

Atribut imena proizvoda	Ø 77 mm
Pogonski stroj	Ekscentrična brusilica
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

PU disk za brušenje na čičak-traku Vanjski Ø 77 mm	567885 77
--	-----------