

MIRKA**ABRALON™ leća, Ø 150 mm, granulacija: 1000****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 567900 1000 |
| GTIN | 6416868657043 |
| Razred artikla | 56M |

Opis**Izvedba:**

Patentirani sustav za finu obradu ABRALON™ sastoji se od pletene mreže s prevlakom od silicijevog karbida na tankoj ploči od pjene. Prednosti su:

- **Mreža brušenja omogućuje slobodnu cirkulaciju vode, tj. zraka, prašina brušenja učinkovito se uklanja.**
- **Velika učinkovitost: – smanjeno vrijeme rada i dugovječnost.**

Upotreba:

Za ručno ili strojno **suho odnosno mokro brušenje** kontura, oblika, metala gdje se zahtijeva **visoka kvaliteta površine** te za pripremu prije poliranja.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Granulacija | 1000 |
| Ø ploče | 150 mm |
| Serija | ABRALON™ |
| Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC |
| Podloga sredstva za brušenje | tkana mreža |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Atribut imena proizvoda | Ø 150 mm |
| Pogonski stroj | Ekscentrična brusilica |
| maksimalna brzina obujma | 40 m/s |
| Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Kamen | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Lakovi | prikladno | | |
| Uni | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

Pribor

| | |
|---|------------|
| PU potporni tanjur s multiperforacijom Vanjski Ø 147 mm | 567990 147 |
| PU disk za brušenje na čičak-traku Višestruke rupe Vanjski Ø 150 mm | 567887 150 |
| PU disk za brušenje na čičak-traku Vanjski Ø 150 mm | 567885 150 |