

MIRKA**Brusna ploča na čičak ABRANET®, 70×125 mm, granulacija: 240****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 567840 240 |
| GTIN | 6416868527728 |
| Razred artikla | 56M |

Opis**Izvedba:**

Brusne ploče s čičkom sastoje se od poliamidne tkanine obložene brusnim zrnom **mrežaste strukture** s mnogobrojnim rupama.

Prednost:

- **Brušenje bez prašine: najmanje opterećenje radne okoline.**
- **Bez naslagivanja na brusnu ploču (površinska greška, izbjegavaju se nakupine prašine).**
- **Jamči bolje površine uz manju potrošnju sredstva za brušenje.**
- **Velika učinkovitost – brusni se učinak višestruko povećava ovisno o površini.**

Upotreba:

ABRANET® čičak-trake za primjenu na vibracijskim brusilicama odnosno za ručnu primjenu na bloku za ručno brušenje br. 567856.

Brušenje lakova, ispuna, temeljnih boja, plastičnih materijala (ojačanih vlaknima), legura od neželjeznih metala i aluminija, dijelova pokućstva.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|----------|
| Granulacija | 240 |
| Serijski broj | ABRANET® |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| Širina brusnog lista | 70 mm |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Duljina brusnog lista | 125 mm |
| Atribut imena proizvoda | 70×125 mm |
| Vrsta proizvoda | Papir za brušenje (na čičak) |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| Lakovi | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Ručni brusač s čičkom prikladno za brusni list B×L 70X125 mm | 567856 70X125 |
|--|---------------|