

**MIRKA****ABRALON™ leća, Ø 150 mm, granulacija: 4000****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 567900 4000   |
| GTIN           | 6416868728644 |
| Razred artikla | 56M           |

**Opis****Izvedba:**

Patentirani sustav za finu obradu ABRALON™ sastoji se od pletene mreže s prevlakom od silicijevog karbida na tankoj ploči od pjene. Prednosti su:

- **Mreža brušenja omogućuje slobodnu cirkulaciju vode, tj. zraka, prašina brušenja učinkovito se uklanja.**
- **Velika učinkovitost: – smanjeno vrijeme rada i dugovječnost.**

**Upotreba:**

Za ručno ili strojno **suho odnosno mokro brušenje** kontura, oblika, metala gdje se zahtijeva **visoka kvaliteta površine** te za pripremu prije poliranja.

**Tehnički opis**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Granulacija                    | 4000                 |
| Ø ploče                        | 150 mm               |
| Serija                         | ABRALON™             |
| Sredstvo za brušenje           | Silicij-karbid (SiC) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC                  |
| Podloga sredstva za brušenje   | tkana mreža          |
| Udio željeza, sumpora i klora  | < 0,1 %              |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Atribut imena proizvoda  | Ø 150 mm               |
| Pogonski stroj           | Ekscentrična brusilica |
| maksimalna brzina obujma | 40 m/s                 |
| Vrsta proizvoda          | Brusne ploče na čičak  |

## Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| INOX                           | prikladno                          |                |         |
| Ti                             | prikladno                          |                |         |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          |                |         |
| Kamen                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Lakovi                         | prikladno                          |                |         |
| Uni                            | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| mokro maksimalno               | prikladno                          |                |         |
| suho                           | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| PU disk za brušenje na čičak-traku Višestruke rupe Vanjski Ø 150 mm | 567887 150 |
| PU disk za brušenje na čičak-traku Vanjski Ø 150 mm                 | 567885 150 |
| PU potporni tanjur s multiperforacijom Vanjski Ø 147 mm             | 567990 147 |