



## Radionički ispitni uređaj SENSOTORK®, maks. stezni moment: 20Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654250 20
GTIN	4018754181148
Razred artikla	63B

### Opis

#### Izvedba:

#### Kompaktni radionički uređaj za ispitivanje momentnih ključeva.

Moguće korištenje fleksibilnih nastavaka pomoću izmjenjivih mjernih modula. Visoka preciznost zbog plosnatog pretvornika (male poprečne sile) s naknadnom obradom i digitalizacijom izravno u mjernom pretvorniku (odstupanje prikaza mjerne vrijednosti iznosi  $\pm 0,25\%$  u području od 20% – 100% nazivne vrijednosti;  $\pm 0,5\%$  u području od 10% – 20% nazivne vrijednosti i  $\pm 1\%$  u području od 2% – 10% nazivne vrijednosti).

Velika sigurnost omogućena dodatnom indikacijom stvarnog okretnog momenta kod momentnih ključeva koji imaju klik.

#### Dio isporuke:

Uključuje mjerni pretvornik, držač, indikator, stativ za indikator, spiralni kabel, mrežni adapter s priključnim kablom 1,5 m, pričvrсну garnituru za vodoravni i okomiti položaj ispitivanja.

### Tehnički opis

Dimenzija h <sub>2</sub>	215 mm
Dimenzija h <sub>1</sub>	79 mm
maskimalan okretni moment	20 Nm

Dimenzija b	180 mm
Dimenzija l	180 mm
Težina	6,2 kg
Četverokutni prihvat	1/4 col
Mjerno područje	0,4 – 20 Nm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Smjer momenta	Pritezanje na desno i na lijevo
Prihvat	USB-sučelje
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Kalibriranje	O4
Vrsta proizvoda	Naprava za kalibraciju i namještanje

## Usluge

Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 400/2 Nm	020140 400/2
DAkkS-kalibriranje obostranoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

## Pribor

Mjerni pretvornik maks. stezni moment 20 Nm	654255 20
---	-----------