



Radionički ispitni uređaj SENSOTORK®, maks. stezni moment: 100Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654250 100
GTIN	4018754155781
Razred artikla	63B

Opis

Izvedba:

Kompaktni radionički uređaj za ispitivanje momentnih ključeva.

Moguće korištenje fleksibilnih nastavaka pomoću izmjenjivih mjernih modula. Visoka preciznost zbog plosnatog pretvornika (male poprečne sile) s naknadnom obradom i digitalizacijom izravno u mjernom pretvorniku (odstupanje prikaza mjerne vrijednosti iznosi $\pm 0,25\%$ u području od 20% – 100% nazivne vrijednosti; $\pm 0,5\%$ u području od 10% – 20% nazivne vrijednosti i $\pm 1\%$ u području od 2% – 10% nazivne vrijednosti).

Velika sigurnost omogućena dodatnom indikacijom stvarnog okretnog momenta kod momentnih ključeva koji imaju klik.

Dio isporuke:

Uključuje mjerni pretvornik, držač, indikator, stativ za indikator, spiralni kabel, mrežni adapter s priključnim kablom 1,5 m, pričvrсну garnituru za vodoravni i okomiti položaj ispitivanja.

Dio isporuke:

adapter (unutarnji 4-kut \times vanjski 4-kut): 1/4 cola \times 3/8 cola

Tehnički opis

Dimenzija h ₁	79 mm
Dimenzija h ₂	215 mm

Dimenzija b	180 mm
Dimenzija l	180 mm
Težina	7 kg
Četverokutni prihvat	3/8 col
maskimalan okretni moment	100 Nm
Mjerno područje	2 – 100 Nm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Smjer momenta	Pritezanje na desno i na lijevo
Prihvat	USB-sučelje
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Kalibriranje	O4
Vrsta proizvoda	Naprava za kalibraciju i namještanje

Usluge

Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 400/2 Nm	020140 400/2
DAkS-kalibriranje obostranoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

Pribor

Četverokutni adapteri za kalibriranje tip 1	654383 1
Mjerni pretvornik maks. stezni moment 100 Nm	654255 100