



Pretvornik mjerene vrijednosti „FMT“, maks. stezni moment: 2Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654350 2
GTIN	5060922232892
Razred artikla	66D

Opis

Izvedba:

- **Statički senzori s kablom (2 m) za izravan priključak na br. 654300 ili br. 654340 (automatsko prepoznavanje podataka za kalibriranje).**
- **Izravno pričvršćivanje na radnu površinu s 3 vijka (nisu dio isporuke).**

Dio isporuke:

Uključuje UKAS kalibracijski certifikat, desno.

Do vel. 150 sa simulatorom uvrtnja vijka do provjere električnih i pneumatskih odvijača. U stabilnom plastičnom koferu.

Napomena:

Nije prikladan za udarni odvijač!

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	2 Nm
Četverokutni prihvat	1/4 col
Mjerno područje	0,04 - 2 Nm
Šesterokutni prihvat	1/4 col
Kalibriranje	O4
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta	±0,5 %
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju

Vrsta proizvoda

Naprava za provjeru
zakretnog momenta**Usluge**Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog
momenta tip 400

020120 400

Pribor

Simulator vijčanog stezanja maks. stezni moment 2 Nm

654352 2