



Mjerni pretvornik, maks. stezni moment: 20Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654255 20
GTIN	4018754224418
Razred artikla	63B

Opis

Izvedba:

Visoka preciznost zbog obrade izmjerene vrijednosti i pretvorbe u digitalni oblik izravno u mjernom pretvorniku. Neosjetljiv na poprečne sile, posebice zbog plosnate izvedbe.

Odgovara:

Radionički ispitni uređaj br. 654250.

Napomena:

Ispitni uređaji i mjerni pretvornici sa širim mjernim opsegom dostupni su na upit.

Tehnički opis

Težina	1,7 kg
Četverokutni prihvat	1/4 col
Mjerno područje	0,4 - 20 Nm
maskimalan okretni moment	20 Nm
Smjer momenta	Pritezanje na desno i na lijevo
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Kalibriranje	O4

Vrsta proizvoda

Naprava za provjeru
zakretnog momenta**Usluge**Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog
momenta maks. stezni moment 400/2 Nm

020140 400/2

DAkkS-kalibriranje obostranoUređaj / senzor za ispitivanje
okretnog momenta maks. stezni moment 0,1-1100/2 Nm

020150 0,1-1100/2