

**Pretvornik mjerene vrijednosti „FMT“, maks. stezni moment: 10Nm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 654350 10 |
| GTIN | 2050001016676 |
| Razred artikla | 66D |

Opis**Izvedba:**

- **Statički senzori s kablom (2 m) za izravan priključak na br. 654300 ili br. 654340 (automatsko prepoznavanje podataka za kalibriranje).**
- **Izravno pričvršćivanje na radnu površinu s 3 vijka (nisu dio isporuke).**

Dio isporuke:

Uključuje UKAS kalibracijski certifikat, desno.

Do vel. 150 sa simulatorom uvrtnja vijka do provjere električnih i pneumatskih odvijača. U stabilnom plastičnom koferu.

Napomena:

Nije prikladan za udarni odvijač!

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Četverokutni prihvat | 1/4 col |
| maskimalan okretni moment | 10 Nm |
| Mjerno područje | 0,5 - 10 Nm |
| Šesterokutni prihvat | 1/4 col |
| Kalibriranje | O4 |
| Smjer momenta | Pritezanje udesno |
| Točnost mjerenja momenta | ±0,5 % |
| Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju |

| Vrsta proizvoda | Naprava za provjeru zakretnog momenta |
|--|---------------------------------------|
| Usluge | |
| DAkS-kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 1000 | 020130 1000 |
| DAkS-kalibriranje obostranoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 1000/2 Nm | 020150 1000/2 |
| Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 400 | 020120 400 |
| DAkS-kalibriranje obostranoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 0,1-1100/2 Nm | 020150 0,1-1100/2 |
| DAkS-kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 0,1-1100 | 020130 0,1-1100 |
| Pribor | |
| Simulator vijčanog stezanja maks. stezni moment 10 Nm | 654352 10 |