


**Dijamantni brusni disk PREMIUM\*\*\* za kamen, Ø ploče: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	569640 125
GTIN	9003173483879
Razred artikla	53T

**Opis****Izvedba:**

Robusna, uska čelična ploča sa zalemljenim dijamantnim segmentima, uležištenim u specijalnom materijalu. Velik **učinak odvajanja, ekstremno dugi vijek trajanja i rad s malo vibracija** (čiste površine), za suho brušenje.

**Upotreba:**

Za brušenje, poravnavanje, poliranje kamena i betona na kutnim brusilicama. Optimalan broj okretaja 10000 - 12000 min<sup>-1</sup>. Maksimalni broj okretaja 15000 min<sup>-1</sup>.

**Materijal:**

Namijenjeno za beton.

**Tehnički opis**

Tijelo ručki	Čelični tanjur
Opis oblika	plosnato
Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	125 mm
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
optimalno za materijal	Kamen
Pogonski stroj	Kutna brusilica

preporučeni broj okretaja	10000 - 12000 min <sup>-1</sup>
maksimalan broj okretaja	15000 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Brusni tanjur