

**Mjerni pretvornik, maks. stezni moment: 100Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	654255 100
GTIN	4018754224395
Razred artikla	63B

**Opis****Izvedba:**

Visoka preciznost zbog obrade izmjerene vrijednosti i pretvorbe u digitalni oblik izravno u mjernom pretvorniku. Neosjetljiv na poprečne sile, posebice zbog plosnate izvedbe.

**Odgovara:**

Radionički ispitni uređaj br. 654250.

**Napomena:**

Ispitni uređaji i mjerni pretvornici sa širim mjernim opsegom dostupni su na upit.

**Tehnički opis**

Težina	2,5 kg
maskimalan okretni moment	100 Nm
Mjerno područje	2 - 100 Nm
Četverokutni prihvat	3/8 col
Smjer momenta	Pritezanje na desno i na lijevo
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Kalibriranje	O4

Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta
<b>Usluge</b>	
Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 400/2 Nm	020140 400/2
DAkS-kalibriranje obostranoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2
<b>Pribor</b>	
Četverokutni adapteri za kalibriranje tip 1	654383 1