

**Mjerni pretvornik, maks. stezni moment: 1100Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	654255 1100
GTIN	4018754224425
Razred artikla	63B

**Opis****Izvedba:**

Visoka preciznost zbog obrade izmjerene vrijednosti i pretvorbe u digitalni oblik izravno u mjernom pretvorniku. Neosjetljiv na poprečne sile, posebice zbog plosnate izvedbe.

**Odgovara:**

Radionički ispitni uređaj br. 654250.

**Napomena:**

Ispitni uređaji i mjerni pretvornici sa širim mjernim opsegom dostupni su na upit.

**Tehnički opis**

Četverokutni prihvat	3/4 col
maskimalan okretni moment	1100 Nm
Mjerno područje	25 - 1100 Nm
Težina	3,1 kg
Smjer momenta	Pritezanje na desno i na lijevo
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Kalibriranje	O4

Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta
-----------------	---------------------------------------

## Usluge

DAkS-kalibriranje obostranoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 1000/2 Nm	020150 1000/2
Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 1000/2 Nm	020140 1000/2

## Pribor

Četverokutni adapteri za kalibriranje tip 2	654383 2
Četverokutni adapteri za kalibriranje tip 3	654383 3
Četverokutni adapteri za kalibriranje tip 4	654383 4