

3M Scotch-Brite™

**Ploče za skidanje srha (SiC), DB-WL, Ø pločexširina×Ø bušenja:
203X25X51mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568731 203X25X51
GTIN	638060297667
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Kompaktne ploče od filca zaslužne su za **završnu obradu koja se može reproducirati**, s obzirom na to da je uvijek spremno svježe zrno. **Bez promjene geometrije alata, bez stvaranja brusnih žlijebova, dugi vijek trajanja.**

Upotreba:

Na **stolnim brusilicama** ili ručnim brusilicama sa steznim trnom br. 556380 vel. 1–2 i redukcijskom prirubnicom br. 568782. Odgovarajuća ravnalica brusne ploče br. 568785. Ploča za skidanje srha od namotanog vlaknastog filca. **Za skidanje većih srhova** na prešanim dijelovima, za **zaobljavanje** užljebina i kutova bez sekundarnog stvaranja srha.

Tehnički opis

Izvedba	9S fine
Stupanj tvrdoće	ekstra tvrdo
Stupanj finoće	fino
Ø ploče	203 mm

Ø bušenja	51 mm
širina	25 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Sredstvo za brušenje	Silicijev karbid (SiC)
Atribut imena proizvoda	DB-WL
Oznaka proizvođača	DB-WL
Vrsta proizvoda	Kompaktna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		