

HOLEX**Brusni lepezasti valjak, runo (A), Ø 100×50 mm, Usporedba granulacije: 280****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568474 280
GTIN	4045197680648
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Standardne dimenzije Ø 100×100 mm odnosno uska izvedba Ø 100×50 mm za obradu malih površina. Ø prihvata 19 mm s višestrukim klinastim utorom.

Filc protkan normalnim korundom (A).

Upotreba:

Fini flis za **lagane radove čišćenja i za ravnomjernu kvalitetu površine.**

Napomena:

Za izjednačavanje širine kod uskih valjaka Ø 100×50 mm, upotrijebiti garnituru distantnih prstena br. 568439.

Tehnički opis

preporučeni broj okretaja	2800 min ⁻¹
Podloga sredstva za brušenje	Filc za čišćenje
Usporedba granulacije	280
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Ø valjaka	100 mm
Širina valjka	50 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 100×50 mm
Ø bušenja	19 mm
Vrsta proizvoda	Brusni valjak od flisa

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		