

HOLEX**Brusni valjak valoviti filc, Ø 100×100 mm, Usporedba granulacije: 400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568480 400
GTIN	4045197526786
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Standardne dimenzije Ø 100×100 mm odnosno uska izvedba Ø 100×50 mm za obradu malih površina. Ø prihvata 19 mm s višestrukim klinastim utorom.

Oblikovani brusni filc bez reznih oštrica. Protkano silicij-karbidom (SiC).

Upotreba:

Za **matiranje** i **poliranje bez promjene teksture**.

Napomena:

Za izjednačavanje širine kod uskih valjaka Ø 100×50 mm, upotrijebiti garnituru distantnih prstena br. 568439.

Tehnički opis

Podloga sredstva za brušenje	Filc za čišćenje
preporučeni broj okretaja	2800 min ⁻¹
Usporedba granulacije	400
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Ø valjaka	100 mm
Širina valjka	100 mm

Atribut imena proizvoda	Ø 100×100 mm
Vrsta proizvoda	Brusni valjak od flisa

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		