

HOLEX**Brusni lepezasti valjak, tkanina (A), Ø 100×100 mm, granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568465 80
GTIN	4045197526670
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Lepezasti raspored brusne tkanine oko osi brusnog valjka. Standardne mjere Ø 100×100 mm tj. uska izvedba Ø 100×50 mm za obradu malih površina. Zahvatna rupa Ø 19 mm s višestrukim klinastim utorom.

Upotreba:

Za **skidanje korodiranih slojeva, taloga, srhova** i uzdužno brušenje.

Napomena:

Za uravnotežavanje mase kod uskih valjaka Ø 100×50 mm, upotrijebiti garnituru distantnih prstena br. 568439.

Tehnički opis

Granulacija	80
preporučeni broj okretaja	3700 min ⁻¹
Podloga sredstva za brušenje	Tkanina
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Ø valjaka	100 mm

Širina valjka	100 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 100×100 mm
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		