

3M**Mini brusna traka Ø 90×100 mm, SC-BF, Usporedba granulacije: 280****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568561 280
GTIN	4001895524592
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Mini brusne trake Ø 90 × 100 mm (289 × 100 mm).

Mini trake od filca za ugađivanje, satiniranje i završnu obradu.

S podlogom za jednostavnu primjenu na svim prihvatnim valjcima.

Upotreba:

Na strojevima za brušenje površina i satiniranje s prihvatnim valjcima br. 568570 – 568577 (provrt Ø 19 mm). Maksimalni broj okretaja 5000 min⁻¹.

Tehnički opis

Usporedba granulacije	280
Ø brusne trake	90 mm
Boja	plava
Širina brusne trake	100 mm
Duljina brusne trake	289 mm
Izvedba	A very fine
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %

Oznaka proizvođača	SC-BF
Vrsta proizvoda	Brusna traka

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Prihvatni valjak Ø 90×100 mm tip AIR	568575 AIR
--------------------------------------	------------