



Pretvornik mjerene vrijednosti „FMT“, maks. stezni moment: 400Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654350 400
GTIN	5060922233073
Razred artikla	66D

Opis

Izvedba:

- **Statički senzori s kablom (2 m) za izravan priključak na br. 654300 ili br. 654340 (automatsko prepoznavanje podataka za kalibriranje).**
- **Izravno pričvršćivanje na radnu površinu s 3 vijka (nisu dio isporuke).**

Dio isporuke:

Uključuje UKAS kalibracijski certifikat, desno.

Do vel. 150 sa simulatorom uvrtnja vijka do provjere električnih i pneumatskih odvijača. U stabilnom plastičnom koferu.

Napomena:

Nije prikladan za udarni odvijač!

Tehnički opis

Mjerno područje	20 - 400 Nm
maskimalan okretni moment	400 Nm
Četverokutni prihvat	1/2 col
Četverokutni prihvat	3/4 col
Kalibriranje	O4
Smjer momenta	Pritezanje udesno

Točnost mjerenja momenta	±0,5 %
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta

Usluge

DAkks-kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 1000	020130 1000
DAkks-kalibriranje obostranoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 1000/2 Nm	020150 1000/2
Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 400	020120 400