

HOLEX**Brusni lepezasti valjak, runo (A), Ø 100×100 mm, Usporedba granulacije: 100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568475 100
GTIN	4045197526731
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Standardne dimenzije **Ø 100×100 mm** odnosno uska izvedba **Ø 100×50 mm** za obradu malih površina. Ø prihvata 19 mm s višestrukim klinastim utorom.

Filc protkan normalnim korundom (A).

Upotreba:

Za brzo **čišćenje** i **poravnavanje** površina.

Napomena:

Za izjednačavanje širine kod uskih valjaka Ø 100×50 mm, upotrijebiti garnituru distantnih prstena br. 568439.

Tehnički opis

Podloga sredstva za brušenje	Filc za čišćenje
preporučeni broj okretaja	2800 min ⁻¹
Usporedba granulacije	100
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Ø valjaka	100 mm

Širina valjka	100 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 100×100 mm
Ø bušenja	19 mm
Vrsta proizvoda	Brusni valjak od flisa

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		