

**Pretvornik mjerene vrijednosti „FMT“, maks. stezni moment: 1500Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	654350 1500
GTIN	5060922233110
Razred artikla	66D

Opis**Izvedba:**

- **Statički senzori s kablom (2 m) za izravan priključak na br. 654300 ili br. 654340 (automatsko prepoznavanje podataka za kalibriranje).**
- **Izravno pričvršćivanje na radnu površinu s 3 vijka (nisu dio isporuke).**

Dio isporuke:

Uključuje UKAS kalibracijski certifikat, desno.

Do vel. 150 sa simulatorom uvrtnja vijka do provjere električnih i pneumatskih odvijača. U stabilnom plastičnom koferu.

Napomena:

Nije prikladan za udarni odvijač!

Tehnički opis

Četverokutni prihvat	3/4 col
Četverokutni prihvat	1 col
maskimalan okretni moment	1500 Nm
Mjerno područje	30 - 1500 Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta	±0,5 %

Zapisnik o ispitivanju

Protokol proizvođača o ispitivanju

Vrsta proizvoda

Naprava za provjeru
zakretnog momenta