


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Četka za poliranje INOX žica 0,20 mm, Ø 100×70 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568435
GTIN	4017359203613
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Dimenzije **Ø 100×70 mm**, Ø rupe 19 mm s dvostrukim klinastim utorom.

Valovita **INOX žica s većom otpornosti** na koroziju, kiseline, lužine i visoke temperature. Idealna za poliranje limova od nehrđajućeg čelika.

Upotreba:

Na strojevima za satiniranje sa setom odstoynih prstenova br. 568439.

Tehnički opis

Ø bušenja	19 mm
Debljina svornjaka	0,2 mm
Širina četke	70 mm
Ø četke D ₁	100 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 100×70 mm
Vrsta proizvoda	Četka za satiniranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Asortiman odstoynih prstenova6-dijelni

568439