



Viljuškasto-okasti ključ colni, širina ključa: 15/64col



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 613520 15/64 |
| GTIN | 4018754020089 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana sa **AS-drive** profilom. (vel. 3,2 – 5 sa 6-kutnim profilom).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, glatka površina

Napomena:

AS-drive – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **AS-drive**. **Prednost:**

- **Vijci se prihvaćaju bočno. – Vijci sa zaštitom. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

Prednost:

- **Vijke se prihvaća sastrane. – Vijke se čuva. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------------------|------------|
| maksimalna visina otvora ključa h1 | 3 mm |
| Širina ključa | 15/64 col |
| Duljina ključa L | 95 mm |
| Dimenzije širine ključa | u colima |
| maksimalna visina prstena h _{2 maks} | 3,2 mm |
| Položaj ključa | 15 stupanj |

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke