




Nastavci za nasadne ključeve 3/8 cola za Torx®, Torx® profil: E12



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 637450 E12 |
| GTIN | 4018754003709 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokutnici **prema DIN 3120**.

Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva s uskom tolerancijom. Otvrđnjeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena završna obrada površine.

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.

Izlazni Četverokut: 3/8 col

Dimenzije profila A: 11,1 mm

Ø na strani pogona: 14,9 mm

Duljina: 28 mm

Tehnički opis

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Torx® profil | E12 |
| Duljina | 28 mm |
| Dimenzije profila A | 11,1 mm |
| Ø na strani pogona | 14,9 mm |
| Izlazni Četverokut | 3/8 col |
| Profil progona | Nasadni ključevi za TORX® vijke |

Vrsta proizvoda

Umetak za nasadni ključ