



## Viljuškasto-okasti ključ colni, širina ključa: 5/16col



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	613520 5/16
GTIN	4018754020119
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana sa **AS-drive** profilom. (vel. 3,2 – 5 sa 6-kutnim profilom).

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, glatka površina

#### Napomena:

**AS-drive** – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **AS-drive**. **Prednost:**

- **Vijci se prihvaćaju bočno. – Vijci sa zaštitom. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

#### Prednost:

- **Vijke se prihvaća sastrane. – Vijke se čuva. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

### Tehnički opis

Duljina ključa L	115 mm
Širina ključa	5/16 col
maksimalna visina otvora ključa h <sub>1</sub>	4,5 mm
Dimenzije širine ključa	u colima
maksimalna visina prstena h <sub>2 maks</sub>	7 mm
Položaj ključa	15 stupanj

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke