



## Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, broj ključeva: 12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	613510 12
GTIN	4018754058280
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana sa **AS-drive** profilom. (vel. 3,2 – 5 sa 6-kutnim profilom).

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, glatka površina

#### Dio isporuke:

Po 1 okasti ključ br. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

#### Napomena:

##### Prednost:

- **Vijci se prihvaćaju bočno. – Vijci sa zaštitom. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

### Tehnički opis

Broj ključeva	12
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	15 stupanj
Materijal	Čelik legiran kromom

Površina	površina kromirana preko nikla
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

## Pribor

Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm	613500 13
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 5,5 mm	613500 5,5
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 18 mm	613500 18
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm	613500 8
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 24 mm	613500 24
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 16 mm	613500 16
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm	613500 10
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 17 mm	613500 17
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 19 mm	613500 19
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 21 mm	613500 21
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 7 mm	613500 7
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 22 mm	613500 22