



Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 13mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	613500 13
GTIN	4018754018789
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana sa **AS-drive** profilom. (vel. 3,2 – 5 sa 6-kutnim profilom).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, glatka površina

Napomena:

Prednost:

- **Vijci se prihvataju bočno. – Vijci sa zaštitom. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 613600

Tehnički opis

maksimalna visina otvora ključa h_1	6,5 mm
Duljina ključa L	160 mm
Širina ključa	13 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina prstena $h_{2\text{maks}}$	11 mm
Standard	DIN 3113 A

Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Položaj ključa	15 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirana preko nikla
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke