



## Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 4mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 613500 4      |
| GTIN           | 4018754019106 |
| Razred artikla | 63A           |

### Opis

#### Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana sa **AS-drive** profilom. (vel. 3,2 – 5 sa 6-kutnim profilom).

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, glatka površina

#### Napomena:

#### Prednost:

- **Vijci se prihvataju bočno. – Vijci sa zaštitom. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

**PAŽNJA!**

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 613600

### Tehnički opis

|  |            |
|--|------------|
| Širina ključa                                  | 4 mm       |
| maksimalna visina otvora ključa h <sub>1</sub> | 4 mm       |
| Duljina ključa L                               | 85 mm      |
| Dimenzije širine ključa                        | metrički   |
| maksimalna visina prstena h <sub>2 maks</sub>  | 6 mm       |
| Standard                                       | DIN 3113 A |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Standard        | ISO 3318                  |
| Standard        | ISO 7738                  |
| Položaj ključa  | 15 stupanj                |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal       | Chrome-Alloy-Steel        |
| Površina        | kromirana preko nikla     |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke            |