



Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, broj ključeva: 13ZOLL



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	613510 13ZOLL
GTIN	4018754080892
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana sa **AS-drive** profilom. (vel. 3,2 – 5 sa 6-kutnim profilom).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, glatka površina

Dio isporuke:

Po 1 okasti ključ br. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 cola

Napomena:

Prednost:

- **Vijci se prihvaćaju bočno. – Vijci sa zaštitom. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

Tehnički opis

Broj ključeva	13
Dimenzije širine ključa	u colima
Položaj ključa	15 stupanj
Materijal	Čelik legiran kromom

Površina	površina kromirana preko nikla
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Viljuškasto-okasti ključ colni širina ključa 7/8 col	613520 7/8
Viljuškasto-okasti ključ colni širina ključa 15/16 col	613520 15/16
Viljuškasto-okasti ključ colni širina ključa 3/8 col	613520 3/8
Viljuškasto-okasti ključ colni širina ključa 13/16 col	613520 13/16
Viljuškasto-okasti ključ colni širina ključa 3/4 col	613520 3/4
Viljuškasto-okasti ključ colni širina ključa 9/16 col	613520 9/16
Viljuškasto-okasti ključ colni širina ključa 1/4 col	613520 1/4
Viljuškasto-okasti ključ colni širina ključa 1 col	613520 1
Viljuškasto-okasti ključ colni širina ključa 5/16 col	613520 5/16
Viljuškasto-okasti ključ colni širina ključa 5/8 col	613520 5/8
Viljuškasto-okasti ključ colni širina ključa 1/2 col	613520 1/2
Viljuškasto-okasti ključ colni širina ključa 11/16 col	613520 11/16
Viljuškasto-okasti ključ colni širina ključa 7/16 col	613520 7/16