

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tanjurasta četka Naizmjenično pletenje, čelična žica 0,50 mm, Četka Ø D1×navoj M: 115XM14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	571305 115XM14
GTIN	4017359370124
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Savijena **tanjurasta četka** s glatkom žicom 0,50 mm, **spletena** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. **Izrazito agresivno četkanje uz istovremenu veliku otpornost na trošenje.**

**Upotreba:**

**Naizmjenično pleteno (desno / lijevo)** za povećanu agresivnost kod teških radova četkanja. Jako prikladno za miran rad na kutovima i rubovima.

Idealno za obradu teško dostupnih mjesta i za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplata.

S **unutarnjim navojem M14**, za izravan prihvata **na kutnim brusilicama.**

**Tehnički opis**

Debljina svornjaka	0,5 mm
Broj tučaka	20
Ø četke D <sub>1</sub>	115 mm
Duljina obruba H <sub>1</sub>	24 mm
maksimalan broj okretaja	12500 min <sup>-1</sup>

Širina završetka L <sub>1</sub>	12 mm
Navoj M	M14
Materijal opreme	Čelična žica
Upuštanje	izmjenično pletenje
Vrsta proizvoda	Stožasta četka